品番：EA475FT-15

品名：150x 3.6mm 結束バンド(高耐候性/10本)



販売価格	240円（税抜）／ 264円（税込）			
カタログ価格	240円（税抜）／264円(税込)			
在庫数	最新在庫：13　（2025/12/17 16:12現在）			
商品入数	10	販売単位	袋	
カタログページ	1160ページ			





仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	TDK-150
用途	太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド	全長	150mm
幅	3.6mm	厚み	1.2mm
最大結束径	35mm	ループ引張強度	18kgf
材質	11ナイロン	使用温度範囲	−40～100℃
難燃規格	UL94 HB（ナイロン）	入数	10本
ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。			
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。			
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。			
RoHS10対応品			

代替品

	品番　EA475AJ-15 **コメント**　ﾅｲﾛﾝ66 100本

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.