品番：EA520B-45

品名：900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)

販売価格	64,500円（税抜）／ 70,950円（税込）		
カタログ価格	64,500円（税抜）／70,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/21 13:59現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1704ページ		

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-304B2
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	900×600mm	床高さ	上:750mm、下:203mm
押手高さ	991mm	車輪径	125mm(グレーゴム車)
車輪	自在×2、固定×2	重量	23.5kg
荷台材質	ポリプロピレン		
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。			
微音キャスター			
2段式片袖			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.