品番：EA520BD-21

品名：100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト

販売価格	15,900円（税抜）／ 17,490円（税込）		
カタログ価格	15,900円（税抜）／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：13　（2025/08/03 01:27現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1710ページ		





仕様

メーカー	中発販売	型番	LF-3037
シリーズ	リーレックス（Reelex）	仕様	本体
サイズ	100(W)×95(D)×190(H)mm	ベルト長	30mm×3.7m
ベルト厚み	0.5mm	ベルト材質	ナイロン
重量	約880g	材質	本体カバー：ポリプロピレン ハンドル：ポリカーボネート（外周エラストマー樹脂） ベース：アルミダイキャスト ゼンマイばね：ステンレス
使用温度範囲	-10℃～50℃		

強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
屋外使用可能（ステンレス製ゼンマイばね使用）
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
本体背面マグネット2個付（ネオジム磁石）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.