# 品番：EA520BS-52

# 品名：1105x630mm/400kg 運搬車(ﾌｯﾄﾌﾞﾚｰｷ付)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 67,000円（税抜）／ 73,700円（税込） | | |
| カタログ価格 | 67,000円（税抜）／73,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/09/22 15:56現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |






こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | サカエ | 型番 | TAN-66BR |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 400kg |
| 荷台サイズ | 1050×600 | 押手高さ | 876mm |
| 床高さ | 210mm | 車輪径 | 125mm（ゴム車） |
| 車輪 | 自在（ストッパー付）×2、固定×2 | 材質 | スチール |
| 重量 | 32kg | カラー | グリーン |

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。

フットブレーキ付でペダルを踏むと確実にロックするため、安心・安全です。

取手部とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用

粉体塗装のすぐれた性能
・サビが発生しにくい
・傷がつきにくい
・エッジ部で薄くならない
・薬品に強い

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.