# 品番：EA526AG-51

# 品名：φ27.2mm/ 60mm パイプクランプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,550円（税抜）／ 6,105円（税込） | | |
| カタログ価格 | 5,550円（税抜）／6,105円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/07/20 14:24現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0133ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | PC-01 |
| 締付能力 | 1,000kg | 適合パイプ径 | φ27.2mm |
| サイズ | 215×73×125(H)mm | フトコロ深さ | 60mm |
| 重量 | 1,080g | 材質 | アルミダイキャスト |

1本のパイプ（別売：φ27.2mm）でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

木工などの仮止め用

対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

パイプへのねじ切り不要

樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可

片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー

大型の建具や家具の仮止めに

※パイプ、固定用金具は別売

<注意事項>
パイプは外径Φ27.2（mm）をご使用ください（パイプ規格：STPG/STK）
仮止めクランプとしてご使用ください
足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
市販のパイプは使えますが、亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプはお試しの上ご使用ください。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.