品番：EA526TV-6

品名：0-150mm/ 75mm シャコ万力



販売価格	4,200円（税抜）／ 4,620円（税込）			
カタログ価格	4,200円（税抜）／4,620円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/18 11:04現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0093ページ			



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	0～150mm
口奥行(口の深さ)	75mm	フレーム幅×厚み	22.0×10.5mm
フレームの開口幅の大きいロングタイプ			
荷重	1000kg	重量	0.93kg
スイベルヘッド付			
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。			

代替品

品番　EA526SG-7

コメント　口の開き:0～150mm 深さ:76m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.