品番：EA530B-100

品名：100mm/13mm モンキーレンチ

販売価格	3,120円（税抜）／ 3,432円（税込）		
カタログ価格	3,120円（税抜）／3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 13:12現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0497ページ		



仕様

メーカー	BAHCO（バーコ）	型番	8069
全長	110mm	呼び寸法	100mm
最大口幅	13mm	先端厚み	4mm
安全荷重	33N･m	材質	工具鋼（ブラック仕上げ）
重量	60g		
口幅目盛付き			
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。			
限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き			
ドライブ方向に関わらず強力なジョー･グリップ面は平行になっています。			
シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。			
移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。			
ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き			
ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。			
ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.