品番：EA530B-300

品名：300mm/34mm モンキーレンチ

販売価格	6,750円（税抜）／ 7,425円（税込）		
カタログ価格	6,750円（税抜）／7,425円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/17 02:52現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0497ページ		



仕様

メーカー	BAHCO（バーコ）	型番	8073
全長	305mm	呼び寸法	300mm
最大口幅	34mm	先端厚み	11.9mm
安全荷重	515N･m	材質	工具鋼
重量	680g		

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き
ドライブ方向に関わらず強力なジョー･グリップ面は平行になっています。
シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。
移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。
ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き
ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。
ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル
口幅目盛付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.