品番：EA530JC-13

品名：157mm/38mm ﾜｲﾄﾞﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ(薄口/ｼｮｰﾄｻｲｽﾞ)

販売価格	4,200円（税抜）／ 4,620円（税込）			
カタログ価格	4,200円（税抜）／4,620円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/10 02:07現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0498ページ			



仕様

メーカー	トップ工業（TOP）	型番	HY-38S
口幅	8.0～38mm	最大トルク	305.1N･m
呼び	150mm	全長	157mm
厚み	6.5mm	重量	215g
材質	クロムバナジウム鋼		

薄口･軽量モデル

手のひらサイズのショートタイプ

アゴのでっぱり無いコンパクトヘッド

小さくても大きな使用範囲

作業性を高める指掛けフック･丈夫な硬質ビニールグリップ付き

配管･電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に

<注意>
･コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。
･ボルト･ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
･パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
･ハンマー代わりに使用しないでください。
･ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.