品番：EA532DE-20A

品名：ねじプライヤー(ﾈｼﾞｻﾞｳﾙｽ)セット

販売価格	7,900円（税抜）／ 8,690円（税込）			
カタログ価格	7,900円（税抜）／8,690円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/11 11:03現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				

仕様

メーカー	エンジニア	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルスセット	セット点数	3
ペンチ型	・適応ねじ頭サイズ…先端部：φ3～12mm ・切断能力…軟鉄線：φ3.2mm、銅線(単線)：φ3.5mm ・全長…204mm ・重量…295g ・材質…本体：高炭素鋼、グリップ：エラストマー ・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。 ・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現	ラジオペンチ型	・適応ねじ頭サイズ…先端部：φ2～5.5mm ・切断能力…銅線(単線)：φ3.2mm 銅線(より線)：8㎟ 軟鉄線：φ2.6mm ステンレス線：φ2mm ・全長…190mm ・重量…185g ・材質…本体：高炭素鋼、グリップ：エラストマー ・多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ型のネジザウルス。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
ツールホルダー	・サイズ…140×230（H）mm ・ベルト通し幅…70mm ・材質…ポリエステル ・セーフティーループ用のハトメ穴付（φ8mm）		

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.