品番：EA535KA-1

品名：125mm 精密用ニッパー

販売価格	5,050円（税抜）／ 5,555円（税込）			
カタログ価格	5,050円（税抜）／5,555円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/17 03:41現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0263ページ			



仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	76 01 125
切断能力	軟線：φ0.4～3.0mm 中硬線：φ2.3mm 硬線：φ1.5mm ピアノ線：φ0.6mm	全長	125mm
アゴ長さ	16mm	アゴ厚さ	9mm
ヘッド幅	14.5mm	重量	85g
刃硬度	約63HRC	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃形状	斜めの刃（切断面：両方傘状）
材質	バナジウム鋼		
オーバル			
ラップジョイント			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.