品番：EA538JV-6

品名：1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾚﾙ端子用)

販売価格	1,820円（税抜）／ 2,002円（税込）		
カタログ価格	1,820円（税抜）／2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 05:43現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			

裸端子　　連鎖型端子（オープンバレル端子）　　圧着スリーブ

仕様

メーカー	マーベル（MARVEL）	型番	No.600A
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用			
圧着範囲（m㎡）	1.25・2・5.5	全長	235mm
材質	特殊鋼	仕上げ	総焼入れ
重量	280g		
カッター・・・銅線：φ1.8mm、鉄線：φ1.0mm			
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5			
ワイヤーストリッパー・・・0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡			

代替品

品番　EA538JV-6A

コメント　変更点:グリップ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.