品番：EA538KD-13

品名：0.08-10m㎡/16m㎡ 圧着ペンチ(ﾌｪﾙｰﾙ端子用)

販売価格	35,700円（税抜）／ 39,270円（税込）		
カタログ価格	35,700円（税抜）／39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/14 08:42現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0252ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	97 53 09
圧着範囲(m㎡)	0.08～10、16	全長(mm)	190
仕上げ	磨き	ハンドル	コンフォートグリップ
用途	エンドスリーブ	重量	486g
材質	高級クロームバナジウム電気鋼	圧着ポジション数	1
AWG(American Wire Gauge)	28～6		

正面からしっかり圧着できます。
1つのダイスで0.08～10.0m㎡および16.0m㎡を圧着します。
圧着範囲0.08～10または16.0m㎡の調整用セレクタレバー付き
2×10m㎡、最大φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール
DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整：間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。
フェルール端子を手前からツールに差し込みます
強制ロック（解除可能）により安定した圧着作業が可能です。

圧着力は工場で精密に調整されています（較正）。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
持ちやすく軽いので、快適に使えます。
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.