品番：EA538KS-8

品名：圧着端子セット(ﾌｪﾙｰﾙ端子)

販売価格	78,400円（税抜）／ 86,240円（税込）		
カタログ価格	78,400円（税抜）／86,240円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 02:55現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1216ページ		

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	97 90 10
<セット内容>	●180mm 圧着ペンチ ●200mm ワイヤーストリッパー ●フェルール端子 0.5･0.75･1.0･1.5･2.5m㎡×各200 4.0･6.0m㎡×各100 10.0m㎡×50 ●ケース	総重量	1353g

<フェルール端子仕様>
フェルール端子(カラー)：適合電線径：入数
ホワイト･0.5m㎡･200
ライトブルー･0.75m㎡･200
レッド･1.0m㎡･200
ブラック･1.5m㎡･200
グレー･2.5m㎡･200
グレー･4.0m㎡･100
イエロー･6.0m㎡･100
レッド･10.0m㎡･50

<圧着ペンチ仕様>
全長(mm)：180
クリンピング能力(m㎡)：0.08-10+16
クリンピング能力(AWG)：28-5
圧着段数：1
重量(g)：405
適用：4角クリンプ

<ワイヤーストリッパー仕様>
能力…0.03～10.0mm²
全長…200mm
皮むき長さ…3.0～18.0mm
カッター付
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

<ケース仕様>
サイズ…265×170×70(H)mm
頑丈なプラスチックケース
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。

ケースは積重ねが可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.