品番：EA538KS-9

品名：圧着端子セット(ﾌｪﾙｰﾙ端子)

販売価格	65,500円（税抜）／ 72,050円（税込）		
カタログ価格	65,500円（税抜）／72,050円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 16:18現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1216ページ		

A.W. Cコード適合表									
公称サイズ	CW	適合Cコード	適合数	公称サイズ	CW	適合Cコード	適合数
0.75	19.1400	0.12004	10.2	10	5.2000	0.07110	0.0125
0.75	50.5407	0.12010	10.202	10	5.4211	0.07118	0.0119
0.75	131.075	0.1206	17.42	10	8.1202	0.07120	0.0126
1	195.600	0.1211	13.49	10	9.4610	0.07123	0.1206
1	81.694	0.1208	12.47	10	9.8914	0.07132	0.2001
1	66.364	0.1204	13.63	10	4.8401	0.07136	0.2047
1	52.024	0.1207	10.16	10	3.3314	0.07147	0.1423
1	47.178	0.1209	11.73	10	2.1412	0.07149	0.1108
1	31.088	0.1217	16.77	10	2.0110	0.07155	0.1107
1	29.000	0.1205	10.16	10	1.7000	0.07157	0.0903
1	21.812	0.1202	10.24	10	1.1114	0.07159	0.0403
1	16.412	0.1214	8.168	10	1.1112	0.07160	0.0107
1	13.187	0.1205	6.522	10	1.1111	0.07170	0.0103
1.5	10.284	0.1208	5.252	10	0.1121	0.07171	0.1103
1.5	8.214	0.1205	4.173	10	0.1111	0.07190	0.0144
1.5	6.500	0.1213	3.209	10	0.1111	0.07211	0.0214
1.5	5.176	0.1228	2.424	10	0.1126	0.07226	0.0187
1.5	4.108	0.1228	2.081	10	0.1123	0.07231	0.0127
1.5	3.257	0.1409	1.660	10	0.1211	0.07251	0.0106
1.5	2.583	0.1201	1.309	10	0.1211	0.07307	0.09968
1.5	2.048	0.1204	1.037	10	0.1411	0.07309	0.09973
1.5	1.624	0.1224	0.8225	10	0.1011	0.07309	0.09973

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	97 90 13
<セット内容>	●200mm 圧着ペンチ ●フェルール端子 0.5･0.75･1.0･1.5m㎡×各200 2.5m㎡×150 4.0･6.0m㎡×各100 10.0m㎡×50 16.0m㎡×40 ●ケース	総重量	1270g

<フェルール端子仕様>
ホワイト…0.5m㎡(スリーブ長 8mm):200個
ライトブルー…0.75m㎡(スリーブ長 8mm):200個
レッド…1.0m㎡(スリーブ長 8mm):200個
ブラック…1.5m㎡(スリーブ長 8mm):200個
グレー…2.5m㎡(スリーブ長 10mm):150個
グレー…4.0m㎡(スリーブ長 10mm):100個
イエロー…6.0m㎡(スリーブ長 12mm):100個
レッド･10.0m㎡(スリーブ長 12mm):50個
ブルー･16.0㎡(スリーブ長 12mm):40個

<圧着ペンチ仕様>
全長(mm):200
クリンピング能力(m㎡):0.14-16.0
クリンピング能力(AWG):26-5
圧着段数:1
重量(g):478

<ケース仕様>
サイズ…265×170×70(H)mm
頑丈なプラスチックケース
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。

ケースは積重ねが可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.