# 品番：EA538MF-18

# 品名：0.3- 0.5 [防水形]圧着ｽﾘｰﾌﾞ(熱収縮/5個)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 605円（税抜）／ 666円（税込） | | |
| カタログ価格 | 605円（税抜）／666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：12　（2025/08/14 17:34現在） | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1221ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2218 |
| 定格電圧 | 600V | 定格電流 | 0.3mm²:5A<br>0.5mm²:8A |
| 絶縁体最高使用温度 | 105℃ | 電線抱合範囲 | 撚線:0.3･0.5mm²<br>AWG:22-20 |
| 全長 | 25mm | 材質 | スリーブ:無酸素銅管（電気すずめっき）<br>被覆部:ポリエチレン |
| 色 | 黄透明 | 入数 | 5個 |

防水形圧着スリーブ

圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。

※ほとんどの電線に使用できますが、被覆材量がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン、フッ素ゴムのものは密着効果は期待できません

※熱は圧着部中心から端に回転させながら加えてください。完了の目安は内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です

RoHS10対応品

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.