品番：EA538MF-20

品名：2.0 [防水形]圧着ｽﾘｰﾌﾞ(熱収縮/3個)

販売価格	605円（税抜）／ 666円（税込）		
カタログ価格	605円（税抜）／666円(税込)		
在庫数	最新在庫：15　（2025/08/16 13:32現在）		
商品入数	3	販売単位	PK
カタログページ	1221ページ		





仕様

メーカー	ニチフ	型式	1614
定格電圧	600V	定格電流	2.0mm²：23A
絶縁体最高使用温度	105℃	電線抱合範囲	撚線：2.0mm² AWG：14
全長	37mm	材質	スリーブ：無酸素銅管（電気すずめっき） 被覆部：ポリエチレン
色	青透明	入数	3個

防水形圧着スリーブ

圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。

※ほとんどの電線に使用できますが、被覆材量がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン、フッ素ゴムのものは密着効果は期待できません

※熱は圧着部中心から端に回転させながら加えてください。完了の目安は内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です

RoHS10対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.