品番：EA538NH-23

品名：圧着端子セット(圧着ﾍﾟﾝﾁ付)



販売価格	3,490円（税抜）／ 3,839円（税込）		
カタログ価格	3,490円（税抜）／3,839円(税込)		
在庫数	最新在庫：65　（2025/08/13 21:17現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1215ページ		

圧着端子	適合範囲(㎟)	入数
絶縁丸形(1-3.5S)	0.5～1.5	10
絶縁丸形(1.25-4L)	0.5～1.5	10
絶縁丸形(1-5)	0.5～1.5	5
絶縁丸形(2-3.5S)	1.5～2.5	10
絶縁丸形(2-4L)	1.5～2.5	10
絶縁丸形(2-5L)	1.5～2.5	5
絶縁丸形	4.0～6.0	5
絶縁Y形	0.5～1.5	10
絶縁Y形	1.5～2.5	10
絶縁Y形	4.0～6.0	5
絶縁スリーブ	0.5～1.5	10
絶縁スリーブ	1.5～2.5	10
絶縁スリーブ	4.0～6.0	5
差込形接続端子(オス)	0.5～1.5	10
差込形接続端子(オス)	1.5～2.5	10
差込形接続端子(メス)	0.5～1.5	10
差込形接続端子(メス)	1.5～2.5	10

結束バンドサイズ	色	入数
2.5×100㎜	白	25
2.5×140㎜	青	15
2.5×140㎜	緑	15

仕様

ケースサイズ	255×110×40(H)mm	総重量	489g
〈セット内容〉			
絶縁丸形（1-3.5S）	0.5～1.5㎟（10個）	絶縁丸形（1.25-4L）	0.5～1.5㎟（10個）
絶縁丸形（1-5）	0.5～1.5㎟（5個）	絶縁丸形（2-3.5S）	1.5～2.5㎟（10個）
絶縁丸形（2-4L）	1.5～2.5㎟（10個）	絶縁丸形（2-5L）	1.5～2.5㎟（5個）
絶縁丸形	4.0～6.0㎟（5個）	絶縁Y形	0.5～1.5㎟（10個） 1.5～2.5㎟（10個） 4.0～6.0㎟（5個）
絶縁スリーブ	0.5～1.5㎟（10個） 1.5～2.5㎟（10個） 4.0～6.0㎟（5個）	差込形接続端子（オス）	0.5～1.5㎟（10個） 1.5～2.5㎟（10個）
差込形接続端子（メス）	0.5～1.5㎟（10個） 1.5～2.5㎟（10個）	結束バンド	2.5×100mm(白)（25本） 2.5×140mm(青)（15本） 2.5×140mm(緑)（15本）
圧着ペンチ	228mm		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.