品番：EA538PG-6

品名：0.2- 0.5mm² ﾌﾟﾗｲﾔｰﾀｯﾌﾟｺﾈｸﾀｰ(2個)

販売価格	605円（税抜）／ 666円（税込）		
カタログ価格	605円（税抜）／666円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/06/20 06:54現在）		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1222ページ		



カタログ訂正　24/12/13 ●材質…絶縁カバー:(誤)ポリプロピレン→(正)ナイロン（No.55,56 1254）

仕様

メーカー	ニチフ	型番	SPTV05
定格電圧	50V	定格電流	3A
絶縁体最高使用温度	105℃	端子サイズ	0.5mm²
適用電線	撚線:0.2～0.5mm² AWG:24-20	被覆外径	φ1.4～2.3mm
サイズ	11.0×15.0×7.0(t)mm	材質	コンタクト:黄銅(すずめっき) ハウジング:ナイロン
カラー	ホワイト	入数	2個
RoHS10対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.