# 品番：EA538R-10

# 品名：8.0-38.0mm² 圧着工具

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,910円（税抜）／ 10,901円（税込） | | |
| カタログ価格 | 9,910円（税抜）／10,901円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/08/02 21:10現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0281ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | D-19N |
| 圧着範囲 | 8.0～38.0mm²<br>AWG #8～#2 | 最大トルク | 29.4N･m |
| 全長 | 165mm | 全幅 | 62mm |
| 重量 | 350g | | |
| 軽量かつコンパクトに出来ているため、狭いエンジンルームでの作業効率が向上します | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.