# 品番：EA538SC-7

# 品名：60mm²/黄 [発熱監視用]絶縁端子キャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 12,100円（税抜）／ 13,310円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 12,100円（税抜）／13,310円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/09/05 09:34現在） | | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | |
| カタログページ | | | | |



端子部の発熱を目視でチェック!
発熱監視用絶縁端子キャップ

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | システック | 型番 | MTC-60 |
| 商品名 | サーモキャップ | 適用電線 | 60mm² |
| 材質 | 軟質塩化ビニル | カラー | 黄 |
| 入数 | 100個 | | |
| 発熱を色の変化でお知らせ（標準設定温度：75℃） | | | |
| 温度が上昇すると監視部分が半透明に変色。<br>温度の下降で徐々に元の色に戻る可逆タイプ | | | |
| 圧着端子用絶縁キャップの代わりにサーモキャップを使用するだけ | | | |
| 発熱履歴が残ります | | | |
| 紫外線、直射日光が当たらない場所で使用してください<br>（屋内またはBOX内専用） | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.