品番：EA541WK

品名：6.0mm/190mm ワイヤーロープカッター

販売価格	9,610円（税抜）／ 10,571円（税込）		
カタログ価格	9,610円（税抜）／10,571円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/09/28 09:49現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0102ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	95 61 190
切断能力	スチールワイヤー：φ5mm 中硬線・鉄：φ4mm ピアノ線：φ2.5mm 銅・アルミケーブル：φ7mm	刃硬度	HRC64
全長	190mm	重量	310g
仕上げ	磨き	ハンドル	プラスチックコート
材質	クロムバナジウム鋼 （オイル焼入焼戻し処理）		
簡易圧着機能付			
ハンドルロック付き ロックを外すとバネの力で片手での連続作業が楽に行えます。			
ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.