品番：EA545KS-20

品名：200mm ミニクリッパー(ｸﾞﾘｯﾌﾟ付/落下防止)

販売価格	10,100円（税抜）／ 11,110円（税込）		
カタログ価格	10,100円（税抜）／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/15 09:42現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0102ページ		

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	71 02 200 T
全長(mm)	200	切断能力(軟線；φmm)	6
切断能力(中硬線；φmm)	5.2	切断能力(硬線；φmm)	4
切断能力(ピアノ線；φmm)	3.6	ハンドル仕様	コンフォート
ヘッド仕上げ	黒防錆コート	重量(g)	375

軟線･硬線、バネ鋼用の精密刃。

ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。

極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。

クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。

独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。

切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。

センターカット。

大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.