品番：EA546AL-250

品名：40mm/ 250mm パイプレンチ(ｱﾙﾐ合金)



販売価格	11,400円（税抜）／ 12,540円（税込）		
カタログ価格	11,400円（税抜）／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/17 15:40現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0194ページ		

JIS B 2311
外径・内径および厚さ（単位：mm）

径の呼び		外径	SGP(ﾊﾟｲﾌﾟ)継手の内径及び厚さ	
A	B		内径	厚さ
15	½	21.7	16.1	2.8
20	¾	27.2	21.6	2.8
25	1	34.0	27.6	3.2
32	1¼	42.7	35.7	3.5
40	1½	48.6	41.6	3.5
50	2	60.5	52.9	3.8
65	2½	76.3	67.9	4.2
80	3	88.1	80.7	4.2

ステンレス管と異種金属との組合せ判定
継手（ステンレス）×配管（各材質）

配管 ＼ 継手	ステンレス鋼
ライニング鋼管	×
銅管	○
黄銅管	×
青銅管	○
亜鉛メッキ鋼管	×
ステンレス鋼管	○

ガス管

呼び径	外径	内径	肉厚
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.0	27.6	3.2
32A	42.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.6	3.5
50A	60.5	52.9	3.8
65A	76.3	67.9	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5

（単位:mm）

	サイズ		能力		重量
	インチ	mm	インチ	mm	kg
EA546AL-200	10	200	1-1/2	40	0.4
EA546AL-300	12	300	2	50	1.1
EA546AL-350	14	350	2	50	1.1
EA546AL-450	18	450	2-1/2	65	1.7
EA546AL-600	24	600	3	80	2.7

能力･強度はほぼ変わらず重量は約半分に軽量化、作業性を向上させています

仕様

メーカー	リジッド（RIDGID）	型番	31090
強度は鉄製と同等です。			
重量は普通のパイプレンチの約半分です。			
パイプ外径	40mm	重量	0.4kg
呼び全長	250mm		
強力型パイプレンチをそのままアルミ合金製ハンドルに置き換えました。			
能力･強度をほとんど変えず、約40％の軽量化により、作業性を向上させました。			

代替品

品番　EA546A-250

コメント　250mm ｱﾙﾐ合金ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝﾁ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.