品番：EA560SL-14

品名：8.0x1.2x150mm [-]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(貫通/手元六角)

販売価格	5,200円（税抜）／ 5,720円（税込）		
カタログ価格	5,200円（税抜）／5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/08 00:56現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	4622SK-4N
刃幅×刃厚(mm)	(−)8.0×1.2	軸長(mm)	150
サイズ	刃先厚み(a;mm):1.2 刃先厚み(b;mm):8.0 軸長(L1;mm):150 全長(L2;mm):275	重量	191g
手元六角対辺	13mm		
手元六角付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー			
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製			
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用			

代替品

	品番　EA560E-150 **コメント**　ﾒｰｶｰ違い。刃幅:9.0mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.