品番：EA562WE-36

品名：ﾐﾆﾗﾁｪｯﾄ付ﾋﾞｯﾄ＆ｿｹｯﾄｾｯﾄ(ｲﾝﾁ)

販売価格	14,100円（税抜）／ 15,510円（税込）		
カタログ価格	14,100円（税抜）／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/06/26 23:05現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0540ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	049001
シリーズ	Tool-Check　Modular	入組み点数	21
(+)ビット	先端サイズ:#1･#2 全長:50mm	(−)ビット	先端サイズ(刃幅):5.5mm　全長:50mm
HEXビット	先端サイズ:3/32”･1/8”･5/32”･3/16” 全長:25mm	TORXビット	先端サイズ:T10･T15･T20･T25 全長:25mm
スクエアビット	先端サイズ:#1･#2 全長:50mm	(1/4”)6角ソケット	対辺:3/8”･7/16”･1/2”･9/16” 全長:23mm
ドライバーハンドル	差込六角対辺:1/4”(6.35mm) 全長:78mm	ラチェットヘッド	差込六角対辺:1/4”(6.35mm) 全長:50mm ギア数:60　送り角:6° 左右切替え式
ソケットアダプター	差込角:1/4”DR 六角シャンク:1/4”(6.35mm) 全長:25mm	ビットホルダー	差込六角対辺:1/4”(6.35mm) 六角シャンク:1/4”(6.35mm) 全長:50mm
ケースサイズ	128x28x102(H)mm	重量	370g
Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。			
コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。			

ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。
ビットホルダーのビット差込み部は抜け止リングとマグネット付き。
ラチェットヘッドは左右切替え式。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.