品番：EA564AH-137

品名：T25[Hexlobe]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ﾗﾁｪｯﾄ式･電工型)

販売価格	1,320円（税抜）／ 1,452円（税込）		
カタログ価格	1,320円（税抜）／1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/08 15:38現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0556ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	ラチェットハンドル	95mm
差込六角対辺	1/4”	ビット全長	125mm
ビット	T25		
左右切替式			
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。			
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません			
山数60のギヤを内蔵＆6°の送り角がスムーズな作業効率を実現！			
ハンドル後端部に「締める･緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易			
ビットはマグネット付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.