品番：EA575B-22

品名：1.8kgx305mm 両頭ハンマー(ｽﾁｰﾙ芯入り)

販売価格	16,000円（税抜）／ 17,600円（税込）			
カタログ価格	16,000円（税抜）／17,600円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/09/23 00:54現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0110ページ			



ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg)	1.8	全重量	2.45kg
頭径(mm)	65	頭長	130mm
全長(mm)	355	ハンドル長	305mm
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。			
鍛造46HRCヘッド			
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。			
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。			
ゴムクリップ付			
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。			
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.