# 品番：EA575WT-307

# 品名：φ 74mm/4100g 無反動ﾊﾝﾏｰ(ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ柄)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 38,400円（税抜）／ 42,240円（税込） | | |
| カタログ価格 | 38,400円（税抜）／42,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/09/22 21:53現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0115ページ | | |





## 仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-80G |
| 用途 | 機械組み立て･修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全長 | 880mm |
| 頭径 | 74mm | ヘッド長 | 221mm |
| 頭重量 | 3.2kg | 全重量 | 4.1kg |
| 材質 | 頭：ナイロン<br>柄：ファイバーグラス<br>鋼球：スチールショット<br>ロールピン：炭素鋼<br>クサビ：グラスファイバー<br>グリップ：塩化ビニル<br>接着剤：エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 | 使用温度 | −10～50℃ |

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド：EA575WT-327

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番** EA575HK-1<br>**コメント** φ80mm/4.0kg/880mm 無反動 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.