品番：EA581DB-12

品名：φ30mm/147N 墨糸ホルダー

販売価格	2,630円（税抜）／ 2,893円（税込）			
カタログ価格	2,630円（税抜）／2,893円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/17 11:41現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CPH-CR30
サイズ	φ30×25mm	吸着力	147N（15kgf）
ねじ穴径	M6（深さ:8mm）	磁石	ネオジウム
使用温度上限	80℃	表面処理	外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工（溝幅:2mm）
重量	131g		
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.