品番：EA584AB-29

品名：M2.5-M8ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)

販売価格	3,650円（税抜）／ 4,015円（税込）			
カタログ価格	3,650円（税抜）／4,015円(税込)			
在庫数	最新在庫：11　（2025/07/06 14:23現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0354ページ			

仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	ANH-S3
用途	なめたネジを取り外す作業に	差込六角対辺	6.35mm
適合サイズ	M2.5～M8（(+)ねじNo.1～3） ステンレスねじにも対応（焼入れ不可・HRC40以下）	セット内容	・M2.5～3ネジ対応ビット(全長65mm) ・M3.5～5ネジ対応ビット(全長65mm) ・M6～8ネジ対応ビット(全長65mm) ・ステンレス加工用オイル ・スペアドリル部品1.5mm・2mm・3mm(各1個) ・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個) ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ネジ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		
ドリル側でネジに下穴をあけ（正転）、逆ネジ側で抜き取ります（逆転）			
ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません			
ステンレス用加工オイルはステンレスネジへの穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなります。ドリルの折れ、摩耗が少なくなります。			
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用			
先端は消耗しても部品交換可能（スペアドリル、スペアネジ交換部品付き）			

幅広いサイズに使用できる3本セット。専用ケース付きで持ち運びも便利
RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.