品番：EA585JE-1

品名：φ32mm/262mm ケーブルカッター(ﾗﾁｪｯﾄ式)



販売価格	21,500円（税抜）／ 23,650円（税込）		
カタログ価格	21,500円（税抜）／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/03 21:21現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0240ページ		



銅線ケーブル 最大325m㎡を楽々切断！

仕様

メーカー	マーベル（MARVEL）	型番	MRC-325
用途	一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用するCV線・IV線・VVR線等の切断作業に	切断能力	IV線：325m㎡ CV線：60m㎡×3心 VVR線：50m㎡×3心
最大切断能力	φ32mm（325m㎡）	全長	262mm
重量	615g	材質	スチール

銅線専用

ラチェット式

ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。

固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性

固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断可能

握りやすいエラストマーグリップ採用。

<注意事項>
硬銅線、ACSR線等の硬鋼線は切断できません。
通電中の電線は切断しないで下さい。
本来の目的以外や最大切断能力以上では使用しないで下さい。
保護メガネ等を着用して使用下さい。

作業完了後は故障の原因となる土や砂を取り除き、可動刃ギヤの摩耗を防ぐ為に
時々注油して下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.