品番：EA589BA

品名：180mm カッターナイフ

販売価格	1,290円（税抜）／ 1,419円（税込）		
カタログ価格	1,290円（税抜）／1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/11/09 05:11現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1852ページ		

滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフ

仕様

メーカー	オルファ（OLFA）	型番	151BG
様式	ネジロック式	材質	本体：エラストマ樹脂 刃：SK-120 ネジつまみ：ポリアセタール樹脂 内軸：ステンレス
全長	180mm	刃幅	25mm
刃厚	0.7mm	重量	137g

ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフです。
ノンスリップハンドルで、切れ味がよいカッター
強靭な刃厚0.7mmの特大H型刃を装着しています。
極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、厚手の素材のカッティングにも適しています。
特大サイズながら抜群の使いやすさで、手の大きな方にも扱いやすいです。
刃先までしっかり固定できるネジロック式
刃幅と刃厚が同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。
替刃は付属されていません。EA589BA-1をご使用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.