品番：EA597G-59

品名：0.71-10m カーボンキャッチャー

販売価格	35,800円（税抜）／ 39,380円（税込）		
カタログ価格	35,800円（税抜）／39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/09 19:00現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	マーベル（MARVEL）	型番	E-48610
商品名	カーボンキャッチャー	用途	天井裏、OAﾌﾛｱ-等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	ライトなし	伸長時	10m（18段）
収納時	71cm	サオ最大径	φ47.5mm
重量	1550g	材質	カーボン+FRP製

カーボン製で軽く、たわみが少ないため、目標物を確実にキャッチします。

厚ゴム仕上げで、底割れ防止

先端グリーン蛍光色仕上げ、手元竿オレンジ経口色仕上げ

<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

収納ケース付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.