品番：EA597G-91

品名：0.45-4.0m FPRケーブルキャッチャー

販売価格	11,100円（税抜）／ 12,210円（税込）		
カタログ価格	11,100円（税抜）／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/11/09 19:19現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	マーベル（MARVEL）	型番	E-4834
商品名	ケーブルキャッチャー	用途	天井裏、OAﾌﾛｱ-等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	ライトなし	伸長時	4m（14段）
収納時	45cm	サオ最大径	φ34.3mm
重量	510g	材質	柄：グラスファイバー フック：スチール 尻栓：ゴム

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に！

天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。

先端は蛍光色仕上げ

配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。

尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製（割れ防止）

<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.