品番：EA603A-1A

品名：0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(ﾒﾄﾘｯｸ 外ねじ)



販売価格	16,500円（税抜）／ 18,150円（税込）		
カタログ価格	16,500円（税抜）／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/03 06:44現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0357ページ		

ISO(メートル並目ネジ)用	
ピッチ(mm)	呼び
0.80	M5
1.00	M6, M7
1.25	M8, M9
1.50	M10, M11
1.75	M12
2.00	M14, M16
2.50	M18, M20, M22
3.00	M24, M27

仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	12000/ISO-1
ねじの種類	ISO(メートル並目ねじ)用	全長	230mm
溝間サイズ	0.8･1.0･1.25･1.5･1.75･2.0･2.5･3.0mm	重量	119g
材質	S45C		
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ			
内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能			
ISO規格ネジ用			
※ステンレスネジには使用できません			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.