# 品番：EA611AX-48

# 品名：1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,980円（税抜）／ 4,378円（税込） | | |
| カタログ価格 | 3,980円（税抜）／4,378円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：6　（2025/08/04 06:00現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0551ページ1025ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | トップ工業（TOP） | 型番 | EUN-635 |
| 六角対辺 | 1/4” | 全長 | 100mm |
| 外径 | 20mm | 首振り角度 | 30° |
| 重量 | 85g | 最大トルク | 47N･m |
| 材質 | SCM435 | | |

インパクトドライバーのヘッド部を障害物から逃がしてのねじ締め作業が可能

壁際や狭所等の作業環境に最適

6角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

最大首振り角度30°曲がります。

厳選した材料を使用した、オール国産の安全･安心を提供する日本製

<注意>
･6角シャンク（6.35mm）ソケット･ドリルの接続での使用は本体破損の原因となるため適しておりません。
･最大トルク（47N･m）以内で正しく安全にご使用下さい。最大値以上のトルクはかけないでください。
･固定（直線）状態にはできません（首振り状態のみのです）
･電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
･工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.