品番：EA612GA-5

品名：14x15mm フレックスレンチ

販売価格	8,060円（税抜）／ 8,866円（税込）		
カタログ価格	8,060円（税抜）／8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/09 05:06現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	29-14X15
サイズ(mm)	14×15	サイズ	全長(L;mm):227 ソケット部外径(小・d1/大・d2;mm):19.7/20.9 ソケット部の長さ(小・a1/大・a2;mm):35/37
重量	197g	ポイント	12
材質	クロム合金鋼		

早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
両端稼働のダブルフレックスタイプ
梨地メッキ仕上げの為、油のついた手でも滑りにくいです。
自由に角度を変えながら、入りくんだ箇所で効率的に作業が行えます。
12角タイプ

代替品

品番	EA602CF-5
コメント	13x15mm/155mm 首振りﾗﾁｪｯﾄﾒｶﾞﾈ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.