品番：EA614AD-2

品名：10本組/8-24mmﾗﾁｪｯﾄｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾚﾝﾁ(首振ﾛｯｸ型

販売価格	59,600円（税抜）／ 65,560円（税込）		
カタログ価格	59,600円（税抜）／65,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/31 20:42現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0473ページ		

仕様

メーカー	トップ工業（TOP）	型番	FRC-10000LKS
対辺	8･10･12･13･14･17･19･21･22･24mm	ポイント数	12
全長	140～312mm	重量	2300g
材質	Cr-v		

10本組

奥まった、混み入った場所での作業に最適

首振り角度を保持したままでアクセス可能なロック仕様

首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)

ラチェット部は本締めできる強度があります。

締める･緩める方向が色で識別できます。

ボルト･ナットを傷つけない12角サーフェースタイプ

工具袋付き

<注意>
･ボルト･ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
･ボルト･ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。

・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.