品番：EA614LS-17

品名：17 mm ギアレンチ(ｽﾀﾋﾞｰ)

販売価格	620円（税抜）／ 682円（税込）		
カタログ価格	620円（税抜）／682円(税込)		
在庫数	最新在庫：67　（2025/08/03 07:32現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0411ページ		



仕様

サイズ(mm)	17	厚み(mm)	7.5×10.3
全長(mm)	125	重量(g)	110
材質	クロムバナジウム鋼		
12ポイント			
狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ			
メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。			
耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。			
送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。			
美しいミラーメッキ仕上げ			
面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。			
72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)を クリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。			
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。			

代替品

	品番　EA684AS-17

	コメント　ギア仕様ではありません

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.