品番：EA617-60

品名：10-19mm/10個 ナットキャッチ(ﾏｸﾞﾈｯﾄｲﾝｻｰﾄ)

販売価格	2,300円（税抜）／ 2,530円（税込）		
カタログ価格	2,300円（税抜）／2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/14 10:52現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0457ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	NCMG100
＜セット内容＞	10点	対辺	10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
厚み	3mm、3mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、4mm、4mm、4mm、4mm	全長（セット時）	172mm
6角・12角・スタンダード・ロング・ディープ等、いずれのタイプでも使用可能です。			
ソケットに装着することにより磁力でボルト・ナットを保持が可能			
磁石が直接ソケットに触れない為、ソケットを磁化しません。			
六角部分は樹脂の為、ソケットを傷付けません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.