品番：EA617DL-108

品名：3/8"DRx 3/ 4" ディープソケット

販売価格	1,070円（税抜）／ 1,177円（税込）		
カタログ価格	1,070円（税抜）／1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/16 07:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	SIGNET（シグネット）	型番	12207
差込角	3/8”	対辺	3/4”
全長	64mm	ソケット先端部外径	26mm
ソケット差込部外径	26mm	ソケット深さ	24mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):26●差込部外径(D2;mm):26●ソケット深さ(T;mm):24		

代替品

品番　EA687BT-109

コメント　3/8¥"sqx3/4¥" ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.