# 品番：EA617WD-60

# 品名：3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケット

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 11,400円（税抜）／ 12,540円（税込） | | |
| カタログ価格 | 11,400円（税抜）／12,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/08/25 06:11現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0396ページ | | |








**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | STAHLWILLE（スタビレー） | 型番 | 59TX-T60 |
| 重量(g) | 265 | 差込角 | 3/4” |
| 先端外形寸法(mm) | 13.2 | サイズ | T60 |
| 全長(L1；mm) | 80 | 軸長(L2；mm) | 25 |
| ソケット部外径(d；mm) | 34.7 | 重量 | 265 |
| 頑丈な圧入式の3/4”DRヘクスローブビットソケット | | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.