品番：EA617XG-14

品名：1/4"DRx 14mm [HPQ]ディープソケット

販売価格	4,590円（税抜）／ 5,049円（税込）		
カタログ価格	4,590円（税抜）／5,049円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/25 14:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40DL-14
差込角	1/4”	対辺(mm)	14
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1;mm)	18.8
差込部外径(d2;mm)	18.8	ソケット奥内径(d3;mm)	13
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	15	最大奥行き(t2;mm)	40.7
重量	57g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.