品番：EA617YB-103

品名：3/8"DRx 3/8" [HPQ]ﾃﾞｨｰﾌﾟソケット

販売価格	3,260円（税抜）／ 3,586円（税込）		
カタログ価格	3,260円（税抜）／3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/11/20 05:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	460A-3/8
差込角	3/8”	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	3/8	全長(L;mm)	38
ソケット部外径(d1;mm)	13.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3;mm)	8.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	26.5	重量(g)	29
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRセミディープソケット			

代替品

品番　EA617YE-103

コメント　3/8¥"DR/3/8¥"x65mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.