品番：EA617YB-105

品名：3/8"DRx 1/2" [HPQ]ﾃﾞｨｰﾌﾟソケット

販売価格	3,260円（税抜）／ 3,586円（税込）		
カタログ価格	3,260円（税抜）／3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/11/20 05:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	460A-1/2
差込角	3/8”	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	1/2	全長(L;mm)	44
ソケット部外径(d1;mm)	17.5	差込部外径(d2;mm)	17.8
ソケット奥内径(d3;mm)	11.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12
最大奥行き(t2;mm)	30	重量(g)	44
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRセミディープソケット。			

代替品

品番　EA617YE-105

コメント　3/8¥"DR/1/2¥"x54mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.