# 品番：EA617YP-212

# 品名：3/8"DRx7/16" スプラインソケット

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,650円（税抜）／ 9,515円（税込） | | |
| カタログ価格 | 8,650円（税抜）／9,515円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/08/20 23:40現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0392ページ | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | STAHLWILLE（スタビレー） | 型番 | 46ASP-14 |
| 重量(g) | 63 | 差込角 | 3/8” |
| 対辺(インチ) | 7/16 | ソケット部外径(d1；mm) | 16 |
| 差込部外径(d2；mm) | 17.3 | ソケット中間空洞部内径(d3；mm) | 10.4 |
| 全長(L;mm) | 54 | ボルト接触部内面奥行き(t1；mm) | 11 |
| 最大奥行き(t2；mm) | 42.5 | | |
| スプラインサイズ…14 | | | |
| より高品質なHPQシリーズの3/8”DRスプラインディープソケット | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.