品番：EA617ZC-11

品名：1/2"DRx11mm ソケット

販売価格	2,280円（税抜）／ 2,508円（税込）		
カタログ価格	2,280円（税抜）／2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/08/22 06:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		






仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	52-11
差込角	1/2”	対辺(mm)	11
ソケット部外径(d1；mm)	15.8	差込部外径(d2；mm)	22
ソケット奥内径(d3；mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	9.5
最大奥行き(t2；mm)	22	全長(L;mm)	38
重量(g)	58		
6角タイプ。			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット			

代替品

品番　EA617ZA-11

コメント　同ｻｲｽﾞ 12角

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.