品番：EA617ZC-14

品名：1/2"DRx14mm ソケット

販売価格	2,350円（税抜）／ 2,585円（税込）		
カタログ価格	2,350円（税抜）／2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/08/22 05:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		






仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	52-14
差込角	1/2”	対辺(mm)	14
ソケット部外径(d1;mm)	19.9	差込部外径(d2;mm)	22.7
ソケット奥内径(d3;mm)	14	最大奥行き(t2;mm)	20.5
全長(L;mm)	38	重量(g)	59
6角タイプ。			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット			

代替品

品番　EA617ZA-14

コメント　同ｻｲｽﾞ 12角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.