品番：EA617ZE-14

品名：1/2"DRx14mm ディープソケット

販売価格	5,860円（税抜）／ 6,446円（税込）		
カタログ価格	5,860円（税抜）／6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/08/22 06:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	51-14
差込角	1/2”	対辺(mm)	14
ソケット部外径(d1；mm)	19.9	差込部外径(d2；mm)	22.7
ソケット奥内径(d3；mm)	13	ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	35
最大奥行き(t2；mm)	65.2	全長(L;mm)	83
重量(g)	129		
12角タイプ			
手締め時に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.